

# NS 35/ 7,5 BLK UNPERF 2000MM - Profilé plein



0801775

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801775>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé plein, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Acier, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté

## Données commerciales

Référence	0801775
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BE7231
Product key	BE7231
GTIN	4017918155445
Poids par pièce (emballage compris)	714 g
Poids par pièce (hors emballage)	714 g
Numéro du tarif douanier	72166190
Pays d'origine	DE

# NS 35/ 7,5 BLK UNPERF 2000MM - Profilé plein



0801775


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801775>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Rail DIN
-----------------	----------

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	35 mm
Profondeur	7,5 mm
Longueur	2000 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Acier
Revêtement	aucun revêtement

### Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI / EN
Essais	selon EN 60715

### Contrôles électriques

#### Résistance aux courants de courte durée

Section E-Cu équivalente	16 mm <sup>2</sup>
Capacité de charge du courant instantané 1 s	1,92 kA

# NS 35/ 7,5 BLK UNPERF 2000MM - Profilé plein


0801775

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801775>



## Dessins

Dessin coté



# NS 35/ 7,5 BLK UNPERF 2000MM - Profilé plein



0801775

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801775>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

### ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

1,22 kg CO2e