CES-B10-SF-PLBK - Cadre à clipser

0801655

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801655

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre à clipser, design: B10, matériau: PA (exempt d'halogène), coloris: noir, longueur: 108 mm, largeur: 64 mm, hauteur: 39 mm

Avantages

- Peut également être utilisé avec les découpes murales standard des connecteurs industriels à usage intensif

Données commerciales

Référence	0801655
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7CBX
Product key	AF7CBX
GTIN	4046356674157
Poids par pièce (emballage compris)	86 g
Poids par pièce (hors emballage)	86 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Remarques

Remarque relative à l'application	Vis de fixations non fournies. La largeur maximale de la découpe murale peut être de 51 mm (au lieu de 35 mm comme pour les connecteurs industriels à usage intensif).

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre pour passe-câbles
Type	B10
Type de cadre	Cadre de happement

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	64 mm
Hauteur	39 mm
Longueur	108 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	32 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	83 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	35 mm
Longueur découpe de montage	65 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	PA (exempt d'halogène)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C (statique)


Montage

Instructions de montage	Vis de fixation M4, couple de serrage 1,8 Nm.
	Vous pouvez retrouver un tutoriel vidéo pour le montage du

	produit dans les Téléchargements, dans la rubrique Vidéo.


Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Dessin coté



Découpe de montage

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801655

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003VJ

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 10.0	EC002624

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,634 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr