

CES-B24-WRG-BK - Joint plat

0801727

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801727>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint plat en NBR, taille B24



Données commerciales


Référence	0801727
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7CZX
Product key	AF7CZX
GTIN	4046356675260
Poids par pièce (emballage compris)	13 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,24 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Type	B24

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	57,5 mm
Hauteur	2,5 mm
Longueur	147 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	130 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	32 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR
-------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C (statique)
---------------------------------------	-----------------------------

Montage

Instructions de montage	Pour indice de protection IP54. Pour le montage entre le cadre d'étanchéité et la paroi de montage.
-------------------------	---

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

CES-B24-WRG-BK - Joint plat

0801727

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801727>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801727>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE00003VJ

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	23071501

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,582 kg CO2e
---------	---------------