

# NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein



0801762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801762>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement, Profil standard, coloris: cuivre

## Données commerciales

Référence	0801762
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BE7236
Product key	BE7236
GTIN	4017918006693
Poids par pièce (emballage compris)	800,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	800,1 g
Numéro du tarif douanier	74072190
Pays d'origine	DE

# NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

0801762


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801762>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Rail DIN
-----------------	----------

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	35 mm
Profondeur	7,5 mm
Longueur	2000 mm
Intervalle entre perçages	0 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	couleur cuivre
Matériau	Cuivre
Revêtement	aucun revêtement

### Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI / EN
Essais	selon EN 60715

### Contrôles électriques

#### Résistance aux courants de courte durée

Section E-Cu équivalente	50 mm <sup>2</sup>
Capacité de charge du courant instantané 1 s	6 kA
Intensité nominale thermique max. admissible pour fonction PEN	150 A

# NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein




0801762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801762>

## Dessins

Dessin coté



# NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein



0801762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801762>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

### ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein



0801762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801762>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)