

# PATG 5/12 - Repères pour fils

0803312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803312>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repères pour fils, vierge, plage de diamètre de câble: 10 ... 14 mm, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 12 mm

## Avantages

- Le repérage est réalisé avec les étiquettes UC-WMT ..., UCT-WMT ... et EMT ... appropriées
- Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
- Le manchon PATG ... est un porte-repère imperdable.
- Les conducteurs d'un diamètre de 0,6 mm ... 50 mm peuvent ainsi être repérés.

## Données commerciales

Référence	0803312
Conditionnement	200 Unité(s)
Commande minimum	200 Unité(s)
Clé de vente	BG221A
Product key	BG221A
GTIN	4055626020044
Poids par pièce (emballage compris)	0,58 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,629 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
-----------------	--------------

### Dimensions

Largeur	12 mm
Hauteur	15,4 mm
Profondeur	16,1 mm

### Champ de texte

Largeur du champ de texte	12 mm
Hauteur du champ de texte	5 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau embase	PVC
Composants	exempt de silicone

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	10 mm ... 14 mm
-----------------------------	-----------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

### Montage

Type de montage	enfilage
-----------------	----------

0803312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803312>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,002 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)