

# US-EML-RS (45,7X45,7) SR - Etiquette



0803826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803826>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Etiquette, Carte, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 4, hauteur du champ de texte: 45,7 mm, largeur du champ de texte: 45,7 mm

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 0803826       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BG2419        |
| Product key                         | BG2419        |
| GTIN                                | 4055626172552 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5,83 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 5,83 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 39199080      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Type de produit       | Repères pour appareils      |
| Domaine d'application | Commutateur rotatif Ø 25 mm |

### Repérage

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre d'étiquettes           | 4                                  |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 2                                  |
| Technologie de marquage       | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |

### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Largeur    | 45,40 mm |
| Hauteur    | 45,40 mm |
| Profondeur | 0,06 mm  |

### Champ de texte

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Largeur du champ de texte | 45,7 mm |
| Hauteur du champ de texte | 45,7 mm |

### Indications sur les matériaux

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Couleur         | argenté                          |
| Matériau        | Polyester                        |
| Matériau embase | Polyester                        |
| Composants      | exempt de silicone et d'halogène |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|   |                   |
|---|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)                 | -40 °C ... 150 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C             |
| Humidité recommandée (stockage/transport)             | 50 %              |

#### Résistance aux UV

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat                  | Essai réussi  |
| Durée du contrôle         | 96 h  |
| Méthode                   | Irradiation artificielle.                           |

#### Indélébilité des inscriptions

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) |
|---------------------------|--|

### Normes et spécifications

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

# US-EML-RS (45,7X45,7) SR - Etiquette



0803826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803826>

## Montage

Type de montage

collage

0803826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803826>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# US-EML-RS (45,7X45,7) SR - Etiquette



0803826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803826>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)