
# SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Repères pour blocs de jonction

0804109:0051

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804109:0051

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 51 ... 60, ruban de repérage à 10 éléments avec 14 dizaines identiques, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 3,81 mm, type de montage: collage

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 0804109:0051 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2123 |
| Product key | BG2123 |
| GTIN | 4017918495213 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,71 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,71 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | PL |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Repère de bornes |
| Pas | 3,81 mm |

Repérage

| | |
|---|---|
| Repérage | 51 ... 60 |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | collage |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Matériau | Polyester |
| Matériau embase | Polyester |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 150 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 3,81 mm |
| Hauteur | 2,8 mm |
| Pas | 3,81 mm |

Champ de texte

| | |
|---|---|
| Largeur du champ de texte | 3,81 mm |
| Hauteur du champ de texte | 2,80 mm |

### Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr