

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 431-440 - Ruban de repérage ZB



0808671:0431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808671:0431>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Repérage ZB, plat, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 431 ... 440, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, type de montage: encliqueter



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 0808671:0431 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2122 |
| Product key | BG2122 |
| GTIN | 4017918860455 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,523 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,332 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | DE |

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 431-440 - Ruban de repérage ZB



0808671:0431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808671:0431>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Repère de bornes |
| Pas | 5 mm |

Repérage

| | |
|-----------------|-------------|
| Repérage | 431 ... 440 |
| Type de rainure | plat |

Montage

| | |
|-----------------|-------------|
| Type de montage | encliqueter |
|-----------------|-------------|

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Matériau embase | PA |
| Composants | exempt de silicone et d'halogène |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
| Faculté de conservation | 2 ans |

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Largeur | 5,15 mm |
| Hauteur | 6,4 mm |
| Profondeur | 1,60 mm |
| Pas | 5 mm |

Champ de texte

| | |
|---------------------------|---------|
| Largeur du champ de texte | 5,15 mm |
| Hauteur du champ de texte | 5,15 mm |

Normes et spécifications

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 431-440 - Ruban de repérage ZB



0808671:0431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808671:0431>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 431-440 - Ruban de repérage ZB



0808671:0431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808671:0431>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,001 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr