

# STP 4-2 - Porte-repère

0810575

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0810575>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure montre la variante  
STP 5-2

Porte-repère, s'encliquette dans des blocs de jonction à ressort ST 1,5..., repérable avec UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 ou ZBF 4, gris (RAL 7042), vierge, type de montage: enfichage, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 4 mm

## Avantages

- Les surfaces de repérages des bloc de jonction à plusieurs niveaux câblés sont augmentées par les porte-repères.
- Selon les modèles, les porte-repères sont enfichés sur la partie supérieure des bloc de jonction.

## Données commerciales

Référence	0810575
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BG211A
Product key	BG211A
GTIN	4017918877941
Poids par pièce (emballage compris)	0,43 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,37 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
-----------------	--------------

### Dimensions

Largeur	4,00 mm
Hauteur	24,90 mm
Profondeur	28,60 mm

### Champ de texte

Largeur du champ de texte	4 mm
Hauteur du champ de texte	10,5 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d'halogène

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

### Montage

Type de montage	enfichage
-----------------	-----------

# STP 4-2 - Porte-repère

0810575

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0810575>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# STP 4-2 - Porte-repère



0810575

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0810575>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,004 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)