GPE 60X30 WH/R - Matériau de gravure

0815292

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0815292

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matériau de gravure, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 9, hauteur du champ de texte: 30 mm, largeur du champ de texte: 60 mm

Avantages

- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères GPE ... individuellement selon vos besoins.
- Le film autocollant utilisé garantit une très bonne adhérence même sur les surfaces irrégulières.
- Matériau bicouche
- La plaque d'étiquettes se compose d'étiquettes autocollantes préconfectionnées.
- Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
- Facilement repérable à l'aide du traceur CMS-P1-PLOTTER

Données commerciales

Référence	0815292
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2415
Product key	BG2415
GTIN	4046356081283
Poids par pièce (emballage compris)	20 g
Poids par pièce (hors emballage)	20 g
Numéro du tarif douanier	39203000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	repérable avec le système CMS

Propriétés du produit

Type de produit	Repères pour appareils

Repérage

Nombre d'étiquettes	9
Nombre d'étiquettes par ligne	3
Technologie de marquage	Gravure

Dimensions

Largeur	60,00 mm
Hauteur	30,00 mm
Profondeur	0,85 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	60 mm
Hauteur du champ de texte	30 mm

Indications sur les matériaux

Epaisseur colle	50 µm
Adhésif	Acrylate
Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau embase	TRANSPLY-ABS
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 85 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	20 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Méthode	Irradiation artificielle.

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi

Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

Montage

Type de montage	collage

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr