

# PATG 3/18 - Repères pour fils

0820536

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0820536>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repères pour fils, vierge, plage de diamètre de câble: 4 ... 7 mm, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 18 mm

## Avantages

- Le repérage est réalisé avec les étiquettes UC-WMT ..., UCT-WMT ... et EMT ... appropriées
- Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
- Le manchon PATG ... est un porte-repère imperdable.
- Les conducteurs d'un diamètre de 0,6 mm ... 50 mm peuvent ainsi être repérés.

## Données commerciales

Référence	0820536
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Clé de vente	BG221A
Product key	BG221A
GTIN	4046356294829
Poids par pièce (emballage compris)	0,463 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,5 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
-----------------	--------------

### Dimensions

Largeur	18 mm
Hauteur	7,5 mm
Profondeur	9,41 mm

### Champ de texte

Largeur du champ de texte	18 mm
Hauteur du champ de texte	4 mm

### Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
Couleur	transparent
Matériau	PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau embase	PVC
Composants	exempt de silicone

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	4 mm ... 7 mm
-----------------------------	---------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

#### Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

### Montage

Type de montage	enfilage
-----------------	----------

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,002 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)