

ZBFM 5 CUS - Planche de repérage ZB, plate



0825037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825037>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Planche de repérage ZB, plate, à commander : sous forme de planche, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 120, hauteur du champ de texte: 4,5 mm, largeur du champ de texte: 5 mm



Données commerciales

Référence	0825037
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8113
Product key	BG8113
GTIN	4046356357685
Poids par pièce (emballage compris)	5,205 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,205 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

ZBFM 5 CUS - Planche de repérage ZB, plate



0825037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825037>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	5,2 mm

Repérage

Nombre d'étiquettes	120
Nombre d'étiquettes par ligne	12
Type de rainure	plat

Dimensions

Largeur	4,55 mm
Hauteur	6,50 mm
Profondeur	1,60 mm
Pas	5,2 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	5 mm
Hauteur du champ de texte	4,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
---------------------------	---

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

ZBFM 5 CUS - Planche de repérage ZB, plate



0825037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825037>

Type de montage	encliquetage dans la rainure de repérage plate
-----------------	--

ZBFM 5 CUS - Planche de repérage ZB, plate

0825037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825037>

Dessins

Dessin schématique



- ① longitudinal (LGS) = horizontal
- ② transversal (QR) = vertical

ZBFM 5 CUS - Planche de repérage ZB, plate



0825037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825037>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBFM 5 CUS - Planche de repérage ZB, plate



0825037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825037>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr