# BN-ZB 5/WH CUS - Ruban Zack de picots de repérage

0824273

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824273

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban Zack de picots de repérage, à commander : par bandes, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 4 mm

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 0824273 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BG8112 |
| Product key | BG8112 |
| GTIN | 4046356351461 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,43 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | PL |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Repère de bornes |
| Pas | 5 mm |

Repérage

| | |
|---|---|
| Type de rainure | élevé |
| Technologie de marquage | Traceur |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 4,00 mm |
| Hauteur | 3,97 mm |
| Profondeur | 5,50 mm |
| Pas | 5 mm |

Champ de texte

| | |
|---|---|
| Largeur du champ de texte | 4 mm |
| Hauteur du champ de texte | 4 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Matériau embase | PA |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |

### Normes et spécifications


| | |
|---|---|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | enfichage |

## Dessins

Dessin schématique




① longitudinal (LGS) = horizontal
② transversal (QR) = vertical

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr