
# SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Carte de marquage

0825990

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825990

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Carte de marquage, Rouleau, à commander : sous forme de carte, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 4,15 mm, Nombre d'étiquettes: 12

## Avantages

- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères SK ... individuellement selon vos besoins
- Parfait pour le repérage de connecteurs MINICONNEC
- La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 0825990 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BG8113 |
| Product key | BG8113 |
| GTIN | 4055626320427 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,825 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,654 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | PL |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

| | |
|---|---|
| Conseil pour commander: | Repérage jusqu'à 25 pôles |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Repère de bornes |
| Pas | 4,15 mm |

Repérage

| | |
|---|---|
| Nombre d'étiquettes | 12 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 1 |
| Nombre de rubans de repérage | 12 |
| Technologie de marquage | Transfert thermique |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 50,00 mm |
| Hauteur | 3,80 mm |
| Profondeur | 0,07 mm |
| Pas | 4,15 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Matériau embase | Polyester |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 150 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |

Résistance aux UV

| | |
|---|---|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |

Indélébilité des inscriptions

| | |
|---|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | collage |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr