KMV CUS - Étiquette en acier inox

0828493

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828493

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Étiquette en acier inox, Etiquette en acier inoxydable, à commander : à l'unité, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 1 ... 63 mm, type de montage: Montage avec collier serrant, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 19 mm, largeur du champ de texte: 65 mm

Avantages

- Montage simple avec UNIFOX-CT M7,9
- Ils sont fixés à l'aide d'attaches-câbles en acier inoxydable.
- Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes
- Les repères individuels en acier inoxydable sont insérés sur les supports correspondants.

Données commerciales

Référence	0828493
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8145
Product key	BG8145
GTIN	4046356512640
Poids par pièce (emballage compris)	3,07 g
Poids par pièce (hors emballage)	3 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour conducteur

Repérage

Nombre d'étiquettes	1

Dimensions

Largeur	19,00 mm
Hauteur	89,00 mm
Profondeur	0,90 mm
Longueur	89 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	65 mm
Hauteur du champ de texte	19 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Acier inoxydable 304
Matériau embase	Acier inoxydable

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	1 mm ... 63 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-80 °C ... 538 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Montage

Type de montage	Montage avec collier serrant

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr