# CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Porte-repère

0828987

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828987

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-repère, utilisable pour toutes les touches et tous les interrupteurs d'un diamètre de 22 mm, noir (RAL 9005), vierge, type de montage: coller, visser, riveter, diamètre: 23 mm, hauteur du champ de texte: 18 mm, largeur du champ de texte: 27 mm

## Avantages

- Les grandes surfaces de repérage peuvent être revêtues d'étiquettes à transfert thermique EML ... individuellement pour le CARRIER-EMLP.
- Les films de protection adhésifs transparents EMLPR ... assurent une protection supplémentaire des surfaces des étiquettes.
- Utilisable pour toutes les touches et tous les switchs, diamètre : 22 mm

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 0828987 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BG241A |
| Product key | BG241A |
| GTIN | 4046356538077 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,65 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Porte-repère |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 29,67 mm |
| Hauteur | 49,91 mm |
| Profondeur | 4,08 mm |

Champ de texte

| | |
|---|---|
| Largeur du champ de texte | 27 mm |
| Hauteur du champ de texte | 18 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Matériau embase | PA |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | coller, visser, riveter |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002248 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr