

US-WMTB (44X15) BU - Repère de câble



0829338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829338>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repère de câble, Carte, bleu (RAL 5015), vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 13 mm, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 44 mm

Avantages

- Les repères sous forme de cartes uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
- La gamme de repérage UniSheet US-WMTB... propose des repères à fixer au moyen d'un collier serrant ordinaire
- Les rubans de repérage prédécoupés se séparent et se placent facilement.
- Les cartes offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Référence	0829338
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2319
Product key	BG2319
GTIN	4046356613415
Poids par pièce (emballage compris)	15,052 g
Poids par pièce (hors emballage)	14,48 g
Numéro du tarif douanier	39204910
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour conducteur
Repérage	
Nombre d'étiquettes	12
Nombre d'étiquettes par ligne	6
Technologie de marquage	Thermotransfer

Dimensions

Largeur	60 mm
Hauteur	15 mm
Profondeur	0,5 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	44 mm
Hauteur du champ de texte	15 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	bleu (RAL 5015)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau embase	PVC
Composants	exempt de silicone

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	> 13,00 mm
-----------------------------	------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
---------------------------	-------------------------------------

US-WMTB (44X15) BU - Repère de câble



0829338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829338>

	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 22479:2022-08
Résultat	Essai réussi
Méthode	Méthode B
Cycles	2

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Résultat	Essai réussi

Montage

Type de montage	Montage avec collier serrant
-----------------	------------------------------

US-WMTB (44X15) BU - Repère de câble



0829338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829338>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-WMTB (44X15) BU - Repère de câble



0829338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829338>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,277 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr