ZBF 3,5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat

0829394

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829394

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban de repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 3,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 5,2 mm, largeur du champ de texte: 3,5 mm

Avantages

- Le système de repérage ZBF avec rainure de repérage plate permet de repérer les blocs de jonction et modules électroniques
- D'autres pas sont disponibles sur demande.
- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
- Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.

Données commerciales

Référence	0829394
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8112
Product key	BG8112
GTIN	4046356547499
Poids par pièce (emballage compris)	0,44 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,2 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	impression selon les indications du client

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	3,5 mm

Repérage

Nombre d'étiquettes	10
Nombre d'étiquettes par ligne	10
Nombre de rubans de repérage	1
Type de rainure	plat

Dimensions

Largeur	3,50 mm
Hauteur	6,40 mm
Profondeur	1,60 mm
Pas	3,5 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	3,5 mm
Hauteur du champ de texte	5,2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Normes et spécifications


Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

Type de montage	encliqueter

Dessins

Dessin schématique



① longitudinal (LGS) = horizontal
② transversal (QR) = vertical

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr