

EMPPR (27X15) - Protection contre les contacts



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829535>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Protection contre les contacts, Feuille, vierge, type de montage: encliqueter, Nombre d'étiquettes: 1



Avantages

- Résistance mécanique et chimique élevée
- Convient à une utilisation durable en extérieur
- Collé ou encliqueté pour protéger les repérages des CARRIER ...
- Protection contre les contacts accidentels, très épaisse, mais flexible et transparente

Données commerciales

Référence	0829535
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BG241B
Product key	BG241B
GTIN	4046356614931
Poids par pièce (emballage compris)	0,193 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,1 g
Numéro du tarif douanier	39204910
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot
Type de conditionnement	Sac en PE

Repérage

Nombre d'étiquettes	1
---------------------	---

Dimensions

Largeur	26,90 mm
Hauteur	14,90 mm
Profondeur	0,30 mm

Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
Epaisseur film	300 µm
Couleur	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau embase	PVC
Composants	exempt de silicone

Conditions environnementales et de durée de vie

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 22479:2022-08
Résultat	Essai réussi
Méthode	Méthode B
Cycles	2

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Résultat	Essai réussi

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

EMPPR (27X15) - Protection contre les contacts



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829535>

Montage

Type de montage

encliqueter

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	24292214
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMPPR (27X15) - Protection contre les contacts



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829535>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr