

# UM3-TM (5X8) - Repères pour blocs de jonction



0830917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830917>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: encliqueter, Nombre d'étiquettes: 24, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 5 mm



## Avantages

- Avec leur forme de bandes uniformes, les repères s'impriment rapidement et simplement avec les systèmes d'impression BLUEMARK
- La gamme de repérage UM UM3-TM ... propose des repères pour blocs de jonction Wieland
- Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
- Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.

## Données commerciales

Référence	0830917
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BGE21C
Product key	BGE21C
GTIN	4046356910514
Poids par pièce (emballage compris)	2,34 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,34 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

# UM3-TM (5X8) - Repères pour blocs de jonction



0830917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830917>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Domaine d'application	Wieland

### Repérage

Nombre d'étiquettes	24
Nombre d'étiquettes par ligne	12
Nombre de rubans de repérage	2
Type de rainure	élevé
Technologie de marquage	Technologie LED UV

### Dimensions

Largeur	8,20 mm
Hauteur	4,45 mm
Profondeur	4,15 mm

### Champ de texte

Largeur du champ de texte	5 mm
Hauteur du champ de texte	8 mm

### Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
Couleur	blanc (RAL 9010)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PC
Composants	exempts de silicone, d'halogène et de cadmium

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

#### Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

#### Résistance aux UV

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme)
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

#### Indélébilité des inscriptions

# UM3-TM (5X8) - Repères pour blocs de jonction



0830917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830917>

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

## Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN 50018:2013-05
Résultat	Essai réussi
Degré climatique	AHT 1,0 S
Cycles	2

## Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Résultat	Essai réussi

## Montage

Type de montage	encliqueter
-----------------	-------------

# UM3-TM (5X8) - Repères pour blocs de jonction



0830917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830917>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# UM3-TM (5X8) - Repères pour blocs de jonction



0830917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830917>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,008 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)