

WML-FLAG 6 (20X10)R - Drapeau de repérage pour câble



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830711>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Drapeau de repérage pour câble, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 6 mm, Nombre d'étiquettes: 2500, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 20 mm

Avantages

- Marquage de conducteurs autocollant comme drapeau
- Impression de grande qualité, obtenue avec une imprimante à transfert thermique
- Résistance aux solvants
- Imprimable sur les deux faces

Données commerciales

Référence	0830711
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG2211
Product key	BG2211
GTIN	4046356724555
Poids par pièce (emballage compris)	532,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	524,9 g
Numéro du tarif douanier	39199080
Pays d'origine	DE

WML-FLAG 6 (20X10)R - Drapeau de repérage pour câble



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830711>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour conducteur
Repérage	
Nombre d'étiquettes	2500
Nombre d'étiquettes par ligne	1
Technologie de marquage	Thermotransfer

Dimensions

Largeur	20 mm
Hauteur	20 mm
Profondeur	0,1 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	20 mm
Hauteur du champ de texte	10 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	Polyoléfine
Matériau embase	Film vinyle
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	≤ 6,00 mm
	6 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Indélébilité des inscriptions

WML-FLAG 6 (20X10)R - Drapeau de repérage pour câble



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830711>

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Essai réussi

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 22479:2022-08
Résultat	Essai réussi
Méthode	Méthode B
Cycles	2

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Résultat	Essai réussi

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

WML-FLAG 6 (20X10)R - Drapeau de repérage pour câble



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830711>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WML-FLAG 6 (20X10)R - Drapeau de repérage pour câble



0830711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830711>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated(n° CAS: Non applicable)
SCIP	eaf0a2dc-3957-4094-bc76-7bd8adf949b5

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr