

KMK HP (40X17) - Porte-repères pour câbles



0830723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830723>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Porte-repères pour câbles, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: ≥ 9 mm, hauteur du champ de texte: 17 mm, largeur du champ de texte: 40 mm



Avantages

- Repère de câbles en plastique pour étiquettes enfichables, pour montage avec collier serrant
- Repère de câbles en plastique pour l'identification et le regroupement de conducteurs et de câbles à l'intérieur
- Les repères sont pourvus d'œilletons et fixés à l'aide de colliers serrants
- L'étiquette imprimée est protégée contre les impuretés par le cache de protection

Données commerciales

Référence	0830723
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BG231A
Product key	BG231A
GTIN	4046356725811
Poids par pièce (emballage compris)	3,72 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,6 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

KMK HP (40X17) - Porte-repères pour câbles



0830723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830723>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
Domaine d'application	Industrie ferroviaire

Dimensions

Largeur	94,34 mm
Hauteur	24,13 mm
Profondeur	8,68 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	40 mm
Hauteur du champ de texte	17 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PC
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Composants	exempt d'halogène

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	≥ 9,00 mm
-----------------------------	-----------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h
Méthode	Irradiation artificielle.

KMK HP (40X17) - Porte-repères pour câbles



0830723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830723>

Résistance à la température

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03
Durée du contrôle	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Essai réussi

Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants

Spécification de contrôle	ISO 175:2010 (sur la base de la norme)
Durée du contrôle	168 h
Eau salée (350 g/l) [CAS n° -]	Essai réussi
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Essai réussi
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Essai réussi
IRM 901	Essai réussi
IRM 902	Essai réussi
IRM 903	Essai réussi

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 22479:2022-08
Résultat	Essai réussi
Méthode	Méthode B
Cycles	2

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Essai du nettoyeur à haute pression

Spécification de contrôle	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
Résultat	Essai réussi
Indice de protection de l'eau	IP 6X

Normes et spécifications

Normes

Normes/Prescriptions	EN 45545-2
----------------------	------------

Montage

Type de montage	Montage avec collier serrant
-----------------	------------------------------

KMK HP (40X17) - Porte-repères pour câbles



0830723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830723>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KMK HP (40X17) - Porte-repères pour câbles



0830723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830723>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---------------------------------------------	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(n° CAS: 3147-75-9)
SCIP	3967b21d-cc3c-4f38-9ffc-bca895ef27de

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,042 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr