

UM8-TM (5X9) - Repères pour blocs de jonction




0830946

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830946>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: encliqueter, Nombre d'étiquettes: 24, hauteur du champ de texte: 9 mm, largeur du champ de texte: 5 mm



Avantages

- Avec leur forme de bandes uniformes, les repères s'impriment rapidement et simplement avec les systèmes d'impression BLUEMARK
- La gamme de repérage UM UM8-TM ... propose des repères pour blocs de jonction Woertz
- Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
- Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.

Données commerciales

Référence	0830946
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BGE21C
Product key	BGE21C
GTIN	4046356910828
Poids par pièce (emballage compris)	1,83 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,83 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

UM8-TM (5X9) - Repères pour blocs de jonction



0830946

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830946>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Domaine d'application	Woertz

Repérage

Nombre d'étiquettes	24
Nombre d'étiquettes par ligne	12
Nombre de rubans de repérage	2
Type de rainure	élevé
Technologie de marquage	Technologie LED UV

Dimensions

Largeur	4,45 mm
Hauteur	9,00 mm
Profondeur	3,45 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	5 mm
Hauteur du champ de texte	9 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PC
Composants	exempts de silicone, d'halogène et de cadmium

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme)
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Montage

Type de montage	encliqueter
-----------------	-------------

UM8-TM (5X9) - Repères pour blocs de jonction



0830946

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830946>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UM8-TM (5X9) - Repères pour blocs de jonction



0830946

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830946>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,012 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr