

TMCP SB - Pont

0916602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0916602>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont pour ligne de signalisation, enfichable, pour ponter la ligne de signalisation groupée lorsqu'il reste une prise libre sur l'embase TMCP SOCKET M

Données commerciales

Référence	0916602
Conditionnement	6 Unité(s)
Commande minimum	6 Unité(s)
Clé de vente	CLA19Z
Product key	CLA19Z
GTIN	4017918600907
Poids par pièce (emballage compris)	27,92 g
Poids par pièce (hors emballage)	27,92 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Type	Connecteur mâle

Propriétés électriques

Fusible	Pont
---------	------

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
---------	-----------------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

Montage

Type de montage	sur embase
-----------------	------------

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,79 kg CO2e
---------	--------------