TOPMARK NEO SET - Kit imprimante laser

1012018

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012018

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de matériel comprenant le système d'impression laser TOPMARK NEO et l'installation d'extraction TMN-EXTRACTION, matériel destiné au repérage efficace des marquages sur métal et plastique des gammes de produits LS, UCT, UC/PP, UM

Description du produit

Le TOPMARK NEO établit de nouvelles normes dans la gravure laser. Le système de repérage crée en très peu de temps des gravures laser répondant aux exigences les plus strictes. Avec plus de 650 matériaux différents, le TOPMARK NEO traite une gamme complète de produits de marquage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles et des appareils. Des matériels de repérage en acier inoxydable, aluminium, ABS, polyacrylique, polypropylène et polycarbonate sont disponibles. L'utilisation est simple et ne requiert aucune connaissance préalable approfondie. L'écran tactile convivial vous permet de commander le laser de manière intuitive et rapide – même sans aucune connaissance technique particulière. Vous pouvez ainsi traiter les matériels les plus divers qui réaliseront le marquage de votre application avec une grande souplesse. Grâce au maniement unique du matériel et à l'intégration dans le logiciel de repérage de bureau Phoenix Contact, la TOPMARK NEO est, avec 250 plaques par minute, l'imprimante laser de bureau la plus rapide de sa catégorie.

Contenu de la livraison :
L'imprimante laser TOPMARK NEO (1012015) avec plaque adaptatrice LS, y compris 4 aimants (1012104), plaque de maintien LS (0803478), câbles d'alimentation types E et F, câble LAN et mode d'emploi avec déclaration de conformité. Installation d'extraction TMN-EXTRACTION (1012102) avec équipement de filtrage (1012100 ; 0803305 ; 0803306), tuyau d'aspiration (1012101), kit d'embouts pour rainures (083310), câbles d'alimentation types E et F, câble D-SUB à 25 pôles et mode d'emploi avec déclaration de conformité

Avantages

- Fonctionnement sans maintenance grâce à la technologie laser par fibre
- Utilisation intuitive et rapide, grâce au logiciel de repérage intégré avec interface graphique utilisateur
- Faible surface d'installation : seule une surface d'environ deux feuilles DIN A3 est nécessaire
- Marquage rapide des étiquettes en plastique et métalliques, pour le repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations
- Commande simple avec le logiciel de repérage de bureau de Phoenix Contact
- Classe laser 1 selon DIN EN 60825-1 : chargé laser non exigé
- Pour tous les matériaux UniCard (UCT) et LaserSheet (LS)
- Repérage rapide et de qualité. Repérage d'une UniCard en seulement 8 secondes
- La détection de matériau intégrée empêche les erreurs de repérage

Données commerciales

Référence	1012018
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1252
Product key	BG1252

GTIN	4055626486284
Poids par pièce (emballage compris)	127 kg
Poids par pièce (hors emballage)	107 kg
Numéro du tarif douanier	84561190
Pays d'origine	DE

Ce kit comprend

TOPMARK NEO - Imprimante laser

1012015

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012015



Système d'impression laser pour le repérage efficace de marquages sur métal et sur plastique des gammes de produits LS… ; UCT… ; UC…/PP… ; UM…

TMN-ADAPTER PLATE-LS - Plaque d'adaptation

1012104

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012104



Plaque d'adaptation pour matériels LS, y compris 4 aimants pour la fixation ponctuelle de matériels de repérage légers

TMN-FRAME-LS - Tôle de fixation

0803478

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803478

Tôle de maintien pour la fixation périphérique de matériels de repérage légers



TMN-EXTRACTION - Kit de nettoyage

1012102

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012102



Kit de nettoyage, Installation de filtrage et d’extraction destinée à extraire efficacement les fumées et les poussières générées par les émissions laser du TOPMARK NEO, poids: 55 kg, longueur: 0,35 m, largeur: 350 mm, hauteur: 880 mm, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)

TMN-PRE FILTER - Kit de nettoyage

1012100

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012100



Préfiltre de rechange pour TOPMARK NEO

TOPMARK LASER HEPA FILTER - Kit de nettoyage

0803305

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803305



Filtre à particules en suspension, pour remplacement

TOPMARK LASER CARBON FILTER - Kit de nettoyage

0803306

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803306

Filtre à charbon actif, pour remplacement



TMN-EXTRACTION HOSE - Flexible

1012101

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1012101

Tuyau d'aspiration, pour remplacement, longueur 2,5 m



TOPMARK LASER CLEANING NOZZLE - Kit de nettoyage

0803310

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803310

Buse de nettoyage à poser sur le tuyau d'aspiration de l'installation d'extraction.



Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	La machine de marquage au laser TOPMARK NEO est conçue pour fonctionner en combinaison avec une installation d'extraction appropriée. Celle-ci assure un fonctionnement sûr et propre lors de la gravure laser. Pour une utilisation fiable à long terme, l'exploitant doit assurer le remplacement régulier des filtres saturés, conformément aux indications des instructions d'emploi.

Propriétés du produit

Type de produit	Système de marquage
Éléments fournis	Étendue de la livraison TOPMARK NEO (1012015), installation d'extraction TMN-EXTRACTION (1012102) avec équipement de filtrage (1012100 ; 0803305 ; 0803306), tuyau d'aspiration (1012101), kit d'embouts pour rainures (083310), câbles d'alimentation types E et F, câble D-SUB à 25 pôles et instructions d'emploi avec déclaration de conformité

Repérage

Technologie de marquage	Impression laser directe

Propriétés de l'appareil

Classe de laser	Classe laser 1 selon classification EN 60825-1
Système laser	Laser à fibre à Ytterbium pulsé, 1064 nm
Système d'exploitation	MS Windows 10 (32/64 bit)
Puissance laser CW	20 W

Propriétés du système

Système d'exploitation	MS Windows 10 (32/64 bit)

Propriétés électriques

Consommation de puissance	1350 W

Dimensions

Largeur	930 mm
Hauteur	880 mm
Longueur	485 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 35 °C

Normes et spécifications

Classe de laser	Classe laser 1 selon classification EN 60825-1

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140127
ECLASS-15.0	19140127

ETIM

ETIM 10.0	EC000610

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a), 6(c), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	827f979d-41ee-4f4d-8968-a7faad3d8263

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr