

PAB-KTL - Porte-repère pour câble

1013261

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013261>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-repère pour câble, vierge, longitudinal, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 10 mm, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 30 mm

Avantages

- Manchons pour le repérage et le regroupement de conducteurs
- Repérables avec les étiquettes en plastique UC-WMT ..., US-WMT ... ou avec les rubans d'étiquettes EMT ...

Données commerciales

Référence	1013261
Conditionnement	200 Unité(s)
Commande minimum	200 Unité(s)
Clé de vente	BG231A
Product key	BG231A
GTIN	4017918013677
Poids par pièce (emballage compris)	0,702 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,436 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	IT

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
-----------------	--------------

Repérage

Sens du repérage	longitudinal
------------------	--------------

Dimensions

Largeur	30,3 mm
Hauteur	14,5 mm
Profondeur	4,35 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	30 mm
Hauteur du champ de texte	4 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Matériau	PVC
Matériau embase	PVC
Composants	exempt de silicone

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	> 10,00 mm
-----------------------------	------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Stockage à température

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Résultat	Essai réussi
Méthode	Test Bb
Durée	96 h
Température de contrôle	80 °C

Montage

PAB-KTL - Porte-repère pour câble

1013261

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013261>



Type de montage

Montage avec collier serrant

PAB-KTL - Porte-repère pour câble



1013261

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013261>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PAB-KTL - Porte-repère pour câble



1013261

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013261>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr