

# UBE + ES/KMK 3 - Porte-repère

1004089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004089>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-repère, pour le marquage de groupes de blocs de jonction, pour les butées E/UK ou les butées terminales E/U, avec des rubans d'étiquettes perforés 40 x 17 mm, gris (RAL 7042), vierge, perforé, type de montage: encliqueter, hauteur du champ de texte: 17 mm, largeur du champ de texte: 40 mm

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1004089       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BG211A        |
| Product key                         | BG211A        |
| GTIN                                | 4017918011895 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 6,6 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 6,57 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Type de produit | Porte-repère |
|-----------------|--------------|

### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Largeur    | 20,00 mm |
| Hauteur    | 42,80 mm |
| Profondeur | 42,50 mm |

### Champ de texte

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Largeur du champ de texte | 40 mm |
| Hauteur du champ de texte | 17 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur                             | gris (RAL 7042)                  |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2                               |
| Matériau embase                     | PA                               |
| Composants                          | exempt de silicone et d'halogène |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|   |                  |
|---|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)                 | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C            |
| Humidité recommandée (stockage/transport)             | 50 %             |

### Montage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Type de montage | encliqueter |
|-----------------|-------------|

# UBE + ES/KMK 3 - Porte-repère



1004089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004089>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UBE + ES/KMK 3 - Porte-repère



1004089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004089>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,03 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)