LM - Porte-repères pour câbles

1004377

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004377

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-repères pour câbles, blanc (RAL 9010), vierge, plage de diamètre de câble: 1 ... 12 mm, type de montage: Montage avec collier serrant, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 24 mm

Avantages

- Une étiquette est insérée dans le cache de protection pour protéger le repérage de la saleté.
- Repère de câbles en plastique pour l'identification et le regroupement de conducteurs et de câbles à l'intérieur

Données commerciales

Référence	1004377
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BG231A
Product key	BG231A
GTIN	4017918012069
Poids par pièce (emballage compris)	0,888 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,884 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère

Dimensions

Largeur	31,27 mm
Hauteur	62,55 mm
Profondeur	5,96 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	24 mm
Hauteur du champ de texte	4 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	1 mm ... 12 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Montage

Type de montage	Montage avec collier serrant

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr