PATG 1/15 - Repères pour fils

1013025

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013025

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repères pour fils, vierge, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 2,5 mm, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 15 mm

Avantages

- Le repérage est réalisé avec les étiquettes UC-WMT ..., UCT-WMT ... et EMT ... appropriées
- Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
- Le manchon PATG ... est un porte-repère imperdable.
- Les conducteurs d'un diamètre de 0,6 mm ... 50 mm peuvent ainsi être repérés.

Données commerciales

Référence	1013025
Conditionnement	1□000 Unité(s)
Commande minimum	1□000 Unité(s)
Clé de vente	BG221A
Product key	BG221A
GTIN	4017918013448
Poids par pièce (emballage compris)	0,18 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,18 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère

Dimensions

Largeur	15 mm
Hauteur	5,15 mm
Profondeur	6,34 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	15 mm
Hauteur du champ de texte	4 mm

Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
Couleur	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau embase	PVC
Composants	exempt de silicone

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	1,5 mm ... 2,5 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Montage

Type de montage	enfilage

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr