

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC



1013994

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013994>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect comfort, Type 2, Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté infrastructure et extrémité de câble libre, câble: 3 m, noir, droit, avec cache de protection, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE)

Description du produit

Câble de charge CA pour connecteur de charge d'infrastructure avec extrémité non terminée, pour le chargement en courant alternatif (CA) des véhicules électriques (EV), compatible avec les fiches de charge d'infrastructure de type 2 installées sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

- Gamme de produits complète
- Récompensés trois fois pour leur maniement pratique grâce à leur design ergonomique
- Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
- Protection efficace contre toute pénétration d'eau grâce à une étanchéité longitudinale
- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Testé selon les normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2
- Contrôlé selon les exigences EV Ready 37
- Modèle d'enchâssement marqué au laser et conforme à la norme DIN EN 17186

Données commerciales

Référence	1013994
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBEBD
Product key	XWBEBD
GTIN	4055626494289
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 893 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 634 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC



1013994

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013994>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câbles de charge CA
Gamme de produits	CHARX connect comfort
Version	Câble de charge AC avec connecteur de charge côté infrastructure et extrémité de câble libre
Equipement	avec cache de protection
Norme de charge	Type 2
Mode charge	Mode 3
Logo en place	Logo PHOENIX CONTACT
Variantes spécifiques au client	Sur demande

Propriétés électriques

Puissance et courant de charge (Charge AC, à 3 phases)

Type de courant de charge	AC triphasé
Courant de charge	32 A AC (Triphasé)
Puissance de charge	26,6 kW (Triphasé)
Tension de service	typ. 400 V AC

Schéma des pôles

Remarque concernant la connectique	Raccordement serti, non séparable
------------------------------------	-----------------------------------

Schéma des pôles

Remarque concernant la connectique	Raccordement serti, non séparable
Nature de la transmission de signaux	Impulsions modulées

Dimensions

Connecteur de charge côté véhicule

Dessin coté	 Connecteur de charge d'infrastructure
Largeur	58 mm
Hauteur	131,8 mm
Profondeur	233,4 mm

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Coloris (Zone de préhension)	gris (7042)

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC



1013994

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013994>

Coloris (Modèle d'enchâssage)	noir (9005)
Coloris (Cache de protection)	noir (9005)
Coloris (Câble)	noir (9005)
Matériau (Gaine extérieure de câble)	TPE-U
Matériau (Connecteur de charge côté infrastructure)	Plastique
Matériau (Surface des contacts)	Argent
Remarque	L'aspect de la couleur et le degré de brillance du câble de charge peuvent varier.

Câble/conducteur

Longueur du câble	3 m
Normes/Spécifications relatives aux câbles	prEN 50620/DIN EN 50620
Certifications relatives aux câbles	VDE
Poids de gaine	max. 505,00 kg/km
Type	Classe 5
Type de câble	droit
Structure de câble	5 x 6,0 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Diamètre extérieur du câble	17,00 mm ±0,4 mm
Gaine extérieure, matériau	TPE-U
Longueur de gaine à dénuder	70 mm ±2 mm
Longueur à dénuder	70 mm ±2 mm
Résistance de la ligne	≤ 0,0033 Ω/m (par rapport à un fil de puissance, à une température ambiante de 20 °C)
Rayon de courbure	min. 127,5 mm (7,5x diamètre)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Connecteur de charge côté infrastructure)	IP44 (Branché et opérationnel, l'indice de protection est garanti uniquement si les deux éléments de connexion sont des produits d'origine de Phoenix Contact ou des équivalents conformes aux normes requises.)
Indice de protection (Cache de protection)	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	5000 m (au-dessus du niveau de la mer)

Normes et spécifications

Normes/précriptions	CEI 62196-2
Remarque	Conforme à la norme AFIR - UE 2025/656

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC




1013994

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013994>


Dessins

Dessin coté



Connecteur de charge d'infrastructure

Dessin de la connexion




Affectation des broches connecteur de charge d'infrastructure

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC

1013994


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013994>

Dessin schématique



Notice d'utilisation

Dessin schématique



Définition de la terminologie

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC



1013994

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013994>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013994>

CB scheme IECEE CB Scheme Identifiant de l'homologation: DE1-60744				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	480 V	32 A	-	-

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC



1013994

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013994>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144705
ECLASS-15.0	27144705

ETIM

ETIM 10.0	EC002897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC



1013994

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013994>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	2b3c3ef1-eb35-42d0-8733-6a10e2494f8b

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	38,53 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr