

PMM (EX30)R YE - Étiquette magnétique



1014311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014311>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Étiquette magnétique, Rouleau, yellow (RAL 1018), vierge, repérable avec : THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: fixation magnétique, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 15 m, hauteur du champ de texte: 30 mm, largeur du champ de texte: 15000 mm

Avantages

- Les étiquettes magnétiques sur rouleau constituent une solution de repérage personnalisée et flexible, par ex. pour l'identification de stockage
- Haut pouvoir adhérent
- Le ruban magnétique flexible adhère également aux objets ronds dès 12 mm de rayon
- Ruban magnétique recouvert d'un film polyester
- Étiquettes magnétiques, vierges

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1014311 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2611 |
| Product key | BG2611 |
| GTIN | 4046356786157 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 963 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 832 g |
| Numéro du tarif douanier | 39207380 |
| Pays d'origine | DE |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Type de produit | Repère pour installation |
| Domaine d'application | Étiquettes magnétiques |
| | Entreposage/Logistique |
| Caractéristiques du produit | magnétique |

Repérage

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Nombre d'étiquettes | 1 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 1 |
| Technologie de marquage | Thermotransfer |

Dimensions

| | |
|---------------------|----------|
| Longueur du rouleau | 15,00 m |
| Hauteur | 30,00 mm |
| Profondeur | 0,60 mm |

Champ de texte

| | |
|---------------------------|----------|
| Largeur du champ de texte | 15000 mm |
| Hauteur du champ de texte | 30 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-----------------|------------------|
| Couleur | jaune (RAL 1018) |
| Matériau | Ruban magnétique |
| Revêtement | Film polyester |
| Matériau embase | Ruban magnétique |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 55 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |

Résistance aux UV

| | |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |

Indélébilité des inscriptions

| | |
|-------------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Essai réussi |
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] | Essai réussi |

PMM (EX30)R YE - Étiquette magnétique



1014311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014311>

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] | Essai réussi |
|--------------------------------------|--------------|

Normes et spécifications

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

Montage

| | |
|-----------------|---------------------|
| Type de montage | fixation magnétique |
|-----------------|---------------------|

PMM (EX30)R YE - Étiquette magnétique



1014311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014311>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281104 |
| ECLASS-15.0 | 27281104 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

PMM (EX30)R YE - Étiquette magnétique



1014311

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014311>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr