PMM (EX50)R - Étiquette magnétique

1014315

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014315

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Étiquette magnétique, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: fixation magnétique, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 15 m, hauteur du champ de texte: 50 mm, largeur du champ de texte: 15000 mm

Avantages

- Les étiquettes magnétiques sur rouleau constituent une solution de repérage personnalisée et flexible, par ex. pour l'identification de stockage
- Haut pouvoir adhérent
- Le ruban magnétique flexible adhère également aux objets ronds dès 12 mm de rayon
- Ruban magnétique recouvert d'un film polyester
- Etiquettes magnétiques, vierges

Données commerciales

Référence	1014315
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG2611
Product key	BG2611
GTIN	4046356786195
Poids par pièce (emballage compris)	1☐543,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐432,45 g
Numéro du tarif douanier	39207380
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour installation
Domaine d'application	Étiquettes magnétiques
	Entreposage/Logistique
Caractéristiques du produit	magnétique

Repérage

Nombre d'étiquettes	1
Nombre d'étiquettes par ligne	1
Technologie de marquage	Thermotransfer

Dimensions

Longueur du rouleau	15,00 m
Hauteur	50,00 mm
Profondeur	0,60 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	15000 mm
Hauteur du champ de texte	50 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	Ruban magnétique
Revêtement	Film polyester
Matériau embase	Ruban magnétique

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 55 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi

Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

Type de montage	fixation magnétique

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281104
ECLASS-15.0	27281104

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr