

# PSD-S 50 CE BT 250-M - Elément de raccordement



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1018801>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Base sur tube en aluminium de 250 mm avec pied en plastique



## Description du produit

Cet élément de raccordement est prévu comme partie intégrante d'une colonne de signaux modulaire, et sert au raccordement électrique de la colonne de signaux. Selon vos besoins, vous pouvez réaliser une colonne de signaux avec n'importe quelle combinaison de cinq éléments de signalisation maximum. Vous pouvez configurer cinq éléments de signalisation optique maximum ou quatre éléments de signalisation optique et un élément de signalisation sonore. N'utilisez l'élément de signalisation sonore que comme élément de niveau supérieur. La liaison mécanique et électrique entre les éléments est réalisée par le biais d'une fermeture à baïonnette. Notez que les colonnes de signaux PSD-S 50 (diamètre 50 mm) ne sont pas compatibles mécaniquement avec les colonnes de signaux PSD-S (diamètre 70 mm).

## Avantages

- Élément de raccordement pour le montage sur une surface de montage (sol), une prise ou une équerre
- Technologie de raccordement Push-in
- Indice de protection : IP65, monté

## Données commerciales

Référence	1018801
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRL116
Product key	DRL116
GTIN	4055626502694
Poids par pièce (emballage compris)	244 g
Poids par pièce (hors emballage)	246,1 g
Numéro du tarif douanier	85319000
Pays d'origine	AT

# PSD-S 50 CE BT 250-M - Elément de raccordement



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1018801>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Élément de montage
Gamme de produits	PSD-S 50
Éléments fournis	Couvercle d'extrémité et joint
Nombre d'éléments de signaux montables	max. 5

### Caractéristiques de raccordement

sans embout

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Section de conducteur souple	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple [AWG]	... 16
Longueur à dénuder	7 mm


avec embout

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Section de conducteur souple	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple [AWG]	... 16
Longueur à dénuder	7 mm

rigide

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Section de conducteur rigide	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Longueur à dénuder	7 mm

### Dimensions

Dessin coté	
Hauteur	293 mm
Diamètre	50 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Couleur (Boîtiers)	noir (RAL 9005)
Matériau	PA-GF

### Conditions environnementales et de durée de vie

# PSD-S 50 CE BT 250-M - Elément de raccordement



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1018801>

## Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 (monté)
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 60 °C

## Montage

Type de montage	Montage vissé (Joint d'étanchéité fourni)
Position de montage	indifférent

# PSD-S 50 CE BT 250-M - Elément de raccordement


1018801

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1018801>



## Dessins

Dessin coté



# PSD-S 50 CE BT 250-M - Élément de raccordement



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1018801>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1018801>



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E140324

1018801

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1018801>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371232
ECLASS-15.0	27371232

### ETIM

ETIM 10.0	EC001152
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

1018801

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1018801>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)