


# PMM (EX50)R SR - Étiquette magnétique



1014316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014316>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Étiquette magnétique, Rouleau, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: fixation magnétique, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 15 m, hauteur du champ de texte: 50 mm, largeur du champ de texte: 15000 mm

## Avantages

- Les étiquettes magnétiques sur rouleau constituent une solution de repérage personnalisée et flexible, par ex. pour l'identification de stockage
- Haut pouvoir adhérent
- Le ruban magnétique flexible adhère également aux objets ronds dès 12 mm de rayon
- Ruban magnétique recouvert d'un film polyester
- Étiquettes magnétiques, vierges

## Données commerciales

Référence	1014316
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG2611
Product key	BG2611
GTIN	4046356786201
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 515,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 515,2 g
Numéro du tarif douanier	39207380
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour installation
Domaine d'application	Étiquettes magnétiques
	Entreposage/Logistique
Caractéristiques du produit	magnétique

### Repérage

Nombre d'étiquettes	1
Nombre d'étiquettes par ligne	1
Technologie de marquage	Thermotransfer

### Dimensions

Longueur du rouleau	15,00 m
Hauteur	50,00 mm
Profondeur	0,60 mm

### Champ de texte

Largeur du champ de texte	15000 mm
Hauteur du champ de texte	50 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Ruban magnétique
Revêtement	Film polyester
Matériau embase	Ruban magnétique

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 55 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

#### Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

#### Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi

# PMM (EX50)R SR - Étiquette magnétique



1014316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014316>

Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi
--------------------------------------	--------------

## Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

## Montage

Type de montage	fixation magnétique
-----------------	---------------------

# PMM (EX50)R SR - Étiquette magnétique



1014316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014316>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281104
ECLASS-15.0	27281104

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# PMM (EX50)R SR - Étiquette magnétique



1014316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014316>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)