

TMC 72D 08A - Disjoncteur de puissance



1020068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1020068>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Disjoncteur de puissance, 2-pôles, utilisation: Supplementary Protection (UL 1077), pour protéger des surcharges jusqu'à un courant de court-circuit de 7,5 kA, courbe de déclenchement typique: D, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 8 A

Description du produit

Le marquage CCC sur le produit se trouve uniquement sur les produits achetés auprès de Phoenix Contact Chine.

Avantages

- Utilisables dans le monde entier grâce aux homologations internationales
- Convient à différents types de réseaux, car disponibles en versions à 1, 2, 3 pôles
- Protection idéalement adaptée grâce à différentes caractéristiques de déclenchement et à un grand choix d'intensités nominales
- Niveau des stocks réduits grâce à la compatibilité avec les applications AC et DC
- Contrôle à distance et surveillance possibles grâce aux accessoires en option

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | 1020068 |
| Conditionnement | 6 Unité(s) |
| Commande minimum | 6 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CLA126 |
| Product key | CLA126 |
| GTIN | 4055626509501 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 222,222 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 234 g |
| Numéro du tarif douanier | 85362010 |
| Pays d'origine | CN |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|--------------------------|--|
| Type de produit | Disjoncteurs de puissance |
| Gamme de produits | TMC 7 |
| Type | Module pour profilés monobloc |
| Nombre de pôles | 2 |
| Durée de vie mécanique | 20000 |
| Propriétés particulières | Supplementary Protection (UL 1077), pour protéger des surcharges jusqu'à un courant de court-circuit de 7,5 kA |

Propriétés électriques

| | |
|-------------------------|------|
| Durée de vie électrique | 6000 |
|-------------------------|------|

Généralités

| | |
|--|--|
| Tension de service | 277 V AC (277/480Y, 240D) |
| | 125 V DC (deux pôles en série) |
| Courant de référence I_N | 8 A |
| Mode de déclenchement | TM (thermomagnétique) |
| Pouvoir de coupure assigné de court-circuit I_{cn} | 5 kA (277/480Y, 240D) |
| | 7,5 kA (125 V DC, deux pôles en série) |
| Fusible | D |
| Type de contact | aucun |

Caractéristiques de raccordement

| | |
|-----------------------------------|--|
| Section de conducteur rigide | 1 mm ² ... 35 mm ² |
| Section du conducteur AWG | 18 ... 2 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 1 mm ² ... 35 mm ² |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Couple de serrage min. | 2 Nm |
| Couple de serrage | 2 Nm |
| Longueur à dénuder | 11 mm ... 12 mm |
| Section de conducteur souple max. | 35 mm ² |
| Section de conducteur rigide max. | 35 mm ² |
| Section de conducteur souple | 1 mm ² ... 35 mm ² |
| Section de conducteur rigide | 1 mm ² ... 35 mm ² |
| Section conduct. AWG | 18 ... 2 |

Dimensions

TMC 72D 08A - Disjoncteur de puissance



1020068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1020068>

| | |
|-------------|--|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 35,3 mm |
| Hauteur | 84,3 mm |
| Profondeur | 76,6 mm (avec profilé 7,5 mm) |

Indications sur les matériaux

| | |
|---------|-----------------------|
| Couleur | gris clair (RAL 7035) |
| | gris (RAL 7042) |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---------------------------------------|---|
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 70 °C |
| Test hygrométrique | 48 h, 95 % RH, 40 °C (CEI 60068-2-78) |
| Choc (fonctionnement) | 30g (11 ms) (CEI 60068-2-11, contrôle Ea) |
| Vibration (fonctionnement) | ±0,38 mm (10 Hz ... 57 Hz), 5g (57 Hz ... 500 Hz) (Essai de vibrations (forme sinusoïdale) selon CEI 60068-2-6, essai Fc. 10 cycles de fréquence par axe) |

Normes et spécifications

| | |
|----------------------|-------------|
| Normes/prescriptions | UL 1077 |
| Normes/prescriptions | CEI 60947-2 |

Montage

| | |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | NS 35/... |
|-----------------|-----------|

TMC 72D 08A - Disjoncteur de puissance


1020068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1020068>



Dessins

Dessin coté



TMC 72D 08A - Disjoncteur de puissance

1020068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1020068>



Diagramme



TMC 72D 08A - Disjoncteur de puissance



1020068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1020068>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1020068>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 140459



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 140459



TÜV Rheinland

Identifiant de l'homologation: R 50531587



CCC

Identifiant de l'homologation: 2024010307673885

TMC 72D 08A - Disjoncteur de puissance



1020068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1020068>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003538 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
|-------------|----------|

TMC 72D 08A - Disjoncteur de puissance



1020068

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1020068>

Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---|----------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---|---|

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,567 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr