
TMC 7 B2 80 46 CA - Pont de câblage

1022235

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022235

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'image représente la version ...C

Barre collectrice pour disjoncteur de puissance TMC 72... (biphasé), pas de 17,8 mm, jusqu'à 46 pôles. Conçue pour 80 A (alimentation finale), 600 V AC/DC. Classée UL508 pour le raccordement de disjoncteurs de puissance avec homologation UL 1077.

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1022235
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CLA126
Product key	CLA126
GTIN	4055626515724
Poids par pièce (emballage compris)	572 g
Poids par pièce (hors emballage)	694 g
Numéro du tarif douanier	85362010
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Type	Peigne de pontage
Nombre de pôles	46

Propriétés électriques


Nombre de phases	2
Tension nominale U_N	600 V AC/DC
Intensité nominale I_N	80 A (Alimentation finale)
	160 A (Alimentation centrale avec deux blocs de jonction de type TMC 7 B2/3 TERM PIN (115 A) nécessaires par phase)

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)

Dessins

Dessin coté



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022235

UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528

cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371306
ECLASS-15.0	27371306

ETIM

ETIM 10.0	EC000215

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	4,888 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr