
# TMC 7 B2 80 56 C - Pont de câblage

1022236

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022236

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Barre collectrice pour disjoncteur de puissance TMC 72... (biphasé), pas de 17,8 mm, jusqu'à 56 pôles. Conçue pour 80 A (alimentation finale), 600 V AC/DC. Classée UL508 pour le raccordement de disjoncteurs de puissance avec homologation UL 1077.

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1022236 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CLA126 |
| Product key | CLA126 |
| GTIN | 4055626515830 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 559 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 694 g |
| Numéro du tarif douanier | 85362010 |
| Pays d'origine | US |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Pont |
| Type | Peigne de pontage |
| Nombre de pôles | 56 |

### Propriétés électriques


| | |
|---|---|
| Nombre de phases | 2 |
| Tension nominale $U_N$ | 600 V AC/DC |
| Intensité nominale $I_N$ | 80 A (Alimentation finale) |
| | 160 A (Alimentation centrale avec deux blocs de jonction de type TMC 7 B2/3 TERM PIN (115 A) nécessaires par phase) |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | gris clair (RAL 7035) |

## Dessins

Dessin coté



## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022236

**UL Listed**
Identifiant de lhomologation: E123528

**cUL Listed**
Identifiant de lhomologation: E123528

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27371306 |
| ECLASS-15.0 | 27371306 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000215 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 5,16 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr