


TMC 7 B1 80 57 C - Pont de câblage



1022238

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022238>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Barre collectrice pour disjoncteur de puissance TMC 71... (monophasé), pas de 17,8 mm, jusqu'à 57 positions. Conçue pour 80 A (alimentation finale) 600 V AC/1000 V DC. Classée UL508 pour le raccordement de disjoncteurs de puissance avec homologation UL1077.

Données commerciales

Référence	1022238
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CLA126
Product key	CLA126
GTIN	4055626515618
Poids par pièce (emballage compris)	363 g
Poids par pièce (hors emballage)	340 g
Numéro du tarif douanier	85362010
Pays d'origine	US

TMC 7 B1 80 57 C - Pont de câblage



1022238

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022238>

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Type	Peigne de pontage
Nombre de pôles	57

Propriétés électriques

Nombre de phases	1
Tension nominale U_N	600 V AC (1000 V DC)
Intensité nominale I_N	80 A (Alimentation finale) 160 A (Alimentation centrale avec deux blocs de jonction de type TMC 7 B TERM PIN (115 A) nécessaires par phase)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	1009 mm
Hauteur	5 mm
Profondeur	15 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau du boîtier	Plastique


TMC 7 B1 80 57 C - Pont de câblage

1022238

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022238>



Dessins



TMC 7 B1 80 57 C - Pont de câblage



1022238

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022238>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022238>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E123528



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E123528

TMC 7 B1 80 57 C - Pont de câblage

1022238

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022238>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371306
ECLASS-15.0	27371306

ETIM

ETIM 10.0	EC000215
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TMC 7 B1 80 57 C - Pont de câblage



1022238

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1022238>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,392 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr