


UM- D37SUB/M/HC3/AIO/SP-MT - Module interface



1029566

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029566>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module à 16 canaux pour modules Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles. Un raccordement à ressort (1+, 1-,...16+,16-) avec sectionnement par couteau est disponible côté terrain. Largeur de module : 254 mm

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1029566 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK218H |
| Product key | DK218H |
| GTIN | 4055626531601 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 309,54 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 309,54 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|---|-------------------------|
| Type de produit | Module de transmission |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |

Propriétés électriques

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tension de service (DC) | ≤ 30 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 0,1 A |

Distances dans l'air et lignes de fuite

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tension d'isolement assignée | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 µs) |

Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

| | |
|-------------------|------------------------|
| Carte E/S adaptée | TDIL01 (non-redondant) |
| | TDIL11 (redondant) |
| | TDOB01 (non-redondant) |
| | TDOB11 (redondant) |
| | TAIX01 (non-redondant) |
| | TAIX11 (redondant) |
| | TAOX01 (non-redondant) |
| | TAOX11 (redondant) |

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Filetage vis | UNC 4-40 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |
| Cycles d'enfichage | > 500 |
| Pas | 2,77 mm |

Raccordement 2 (niveau terrain)

| | |
|------------------------------|--|
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 34 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² |

UM- D37SUB/M/HC3/AIO/SP-MT - Module interface



1029566

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029566>

| | |
|------------------------------|---|
| Section de conducteur souple | 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) |
| | 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Embout avec cône isolant en plastique) |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Pas | 5,08 mm |

Signalisation

| | |
|--------------------------------|-----|
| Présence d'un affichage d'état | non |
|--------------------------------|-----|

Dimensions

Dimensions de l'article

| | |
|------------|----------|
| Largeur | 168,3 mm |
| Hauteur | 89,6 mm |
| Profondeur | 65,59 mm |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|------------------|
| Indice de protection (Module) | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |

Homologations

UKCA

| | |
|------------|-----------------|
| Certificat | Conformité UKCA |
|------------|-----------------|

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

| | |
|----------------------|----------------|
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
|----------------------|----------------|

Montage

| | |
|---------------------|----------------------|
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |

Remarques

| | |
|------------------------------------|--|
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
|------------------------------------|--|

1029566

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029566>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002780 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1029566

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029566>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr