PV-ED6/Y-120(1+/2-) - Répartiteur en Y photovoltaïque

1030650

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1030650

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Répartiteur en Y photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir



Avantages

- Conviennent parfaitement aux exigences actuelles et futures grâce à des tensions nominales jusqu'à 1 500 V
- Sécurité accrue et gain de temps grâce à un montage facile
- Facilité d'intégration dans les installations existantes grâce à un module pré-équipé
- Nombre différent de sorties de nœuds ainsi que longueurs de câbles spécifiques sur demande

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1030650
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABLBCA
Product key	ABLBCA
GTIN	4055626533483
Poids par pièce (emballage compris)	110,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	110,213 g
Numéro du tarif douanier	85446010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Répartiteur d'énergie
Gamme de produits	SUNCLIX

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2

Dimensions

Longueur	120 mm

Propriétés électriques

Tension assignée (II/2)	1000 V
Tension assignée (III/2)	1500 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	12 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	12 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	16 kV

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Couleur de la partie du boîtier	noir
Matériau Porte-contacts	PPE
Matériau Boîtier	PPE
Matériau Contact	Cu
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I / CTI 600
Matériau joint d'étanchéité	EPDM
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau du joint torique	Silopren

Câble/conducteur

Type	H1Z2Z2-K

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060327
ECLASS-15.0	27060327

ETIM

ETIM 10.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Triphenyl phosphate(n° CAS: 115-86-6)
SCIP	76a21b02-4376-4052-8d01-8869bbf1d576

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr