

# D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - Flasque d'extrémité



1029588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029588>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Flasque d'extrémité, profondeur: 41 mm, largeur: 0,8 mm, hauteur: 78,6 mm, coloris: orange



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1029588       |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE224Z        |
| Product key                         | BE224Z        |
| GTIN                                | 4055626530079 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,34 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 2,32 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - Flasque d'extrémité



1029588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029588>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Type de produit | Flasque d'extrémité |
|-----------------|---------------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|   |   |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)   |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C   |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C   |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement)     | 20 % ... 90 %   |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %   |

### Indications sur les matériaux

|   |                   |
|---|-------------------|
| Couleur   | orange (RAL 2003) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                                       | V0                |
| Utilisation d'un isolant statique au froid                                | -60 °C            |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)            | 130 °C            |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3       |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3       |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3       |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3       |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)                           | réussi            |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)     | réussi            |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)                        | réussi            |

### Dimensions

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Largeur                  | 0,8 mm  |
| Largeur de couvercle     | 0,8 mm  |
| Hauteur                  | 78,6 mm |
| Profondeur               | 41 mm   |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 55 mm   |
| Profondeur sur NS 35/15  | 62,5 mm |

# D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - Flasque d'extrémité



1029588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029588>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000886 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - Flasque d'extrémité



1029588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029588>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,024 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)