CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Prolongateur RJ45

1041760

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041760

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

800 V
IEC



Prolongateur RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6$_A$ (10 Gbit/s), 8-pôles, type de raccordement: Prolongateur, matériau: Métal, indice de protection: IP20, Modèle sans adaptateur

Avantages

- Type compact
- Montage sans outil spécial
- CAT6A selon ISO/CEI 11801
- Conception robuste
- Blindage à 360°
- Intégration sans adaptateur des modules d'insertion
- 10 GBit/s

Données commerciales

Référence	1041760
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNACB
Product key	ABNACB
GTIN	4055626599915
Poids par pièce (emballage compris)	14,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	14,3 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Isolant femelle
Type	RJ45
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Nombre de prises	2
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Tension de tenue aux chocs assignée	0,8 kV
Courant de référence	1 A (à 60 °C)
Tension de service maximale U_{max}	72 V DC
Plage de fréquence	500 MHz
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Intensité nominale I_N	0,5 A
Résistance de passage	200 mΩ (Coté entrée vers côté sortie de la ligne principale)
Taux de transmission	10 Gbit/s
Propriétés de transmission (catégorie)	$CAT6_A$
Transmission de puissance	PoE++

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Prolongateur

Interfaces

Type de signal/catégorie	Ethernet $CAT6_A$ (selon ISO/CEI 11801), 10 Gbit/s

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de surface du boîtier	métallisé
Matériau de contact	Acier pour ressorts
Matériau de surface du contact	Or

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 750 (CEI 60603-7)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 60603-7
	DIN EN 50173-1
	ISO/IEC 11801-Am.1
	CEI 60068-2

Montage

Type de montage	Encliqueter

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041760

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E335024-DUXR8

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E335024-DUXR2

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27440325
ECLASS-13.0	27440390

ETIM

ETIM 10.0	EC001134

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,38 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr