

IPD WD 5P2,5 M25 BK - Traversée de paroi



1047345

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1047345>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Traversée de paroi, Raccordement direct, type de raccordement: Raccordement Push-in/
Raccordement Push-in, nombre de pôles: 4+PE, M25, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 20 A, PA,
noir, diamètre extérieur du câble: 7 mm ... 11 mm et 11 mm ... 16 mm

Avantages

- Confort : équipement facile et rapide sans outil spécial
- Mise en service rapide et aisée grâce à la technique de raccordement Push-in sans outil
- Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système

Données commerciales

Référence	1047345
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF6ICA
Product key	AF6ICA
GTIN	4055626646169
Poids par pièce (emballage compris)	82,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	80,5 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Traversée de paroi
Gamme de produits	IPD
Nombre de pôles	5
Enfichable	4+PE
Repérage des points de connexion	1, 2, 3, N, PE

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement


Technologie de raccordement

Type de raccordement côté appareil	Raccordement Push-in
Type de raccordement côté champ	Raccordement Push-in
Nombre de raccordements de câbles de même section	max. 10

Raccordement du conducteur

Section raccordable souple	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Section raccordable rigide	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Section raccordable avec embout	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Section raccordable AWG	20 ... 14

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	33 mm
Longueur	96,9 mm

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	6 kV
Courant de référence	20 A
Tension de référence (III/3)	600 V
Tension nominale U _N	690 V AC 690 V DC
Intensité nominale I _N	20 A (tenir compte du derating)

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

IPD WD 5P2,5 M25 BK - Traversée de paroi



1047345

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1047345>

Cycles d'enfichage	10
--------------------	----

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau Boîtier	PA
Matériau Joint	NBR (Terrain) EPDM (Appareil)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Cu
Matériau de surface du contact	Ni/Sn

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	7 mm ... 11 mm
	11 mm ... 16 mm
Longueur à dénuder des fils uniques	10 mm
Repérage des points de connexion	1, 2, 3, N, PE

Montage

Type de montage	Montage sur face avant M25
-----------------	----------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (T = 55 °C)
Température lors du raccordement	-5 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 100 °C
Résistance au rayonnement UV	oui


IPD WD 5P2,5 M25 BK - Traversée de paroi

1047345


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1047345>

Dessins


Dessin coté




Diagramme



Courbe de derating pour 1,0 mm²



Courbe de derating pour 1,5 mm²




Courbe de derating pour 2,5 mm²

1047345


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1047345>


Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1047345>

 VDE Zeichengenehmigung Identifiant de l'homologation: 40049992				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	690 V	20 A	-	0,5 - 2,5

DNV Identifiant de l'homologation: TAE00004G2				
---	--	--	--	--

 UL Listed Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Conducteurs rigides uniquement	600 V	20 A	- 14	- 14
plusieurs fils avec embout	600 V	20 A	- 14	- 14

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Conducteurs souples uniquement	600 V	15 A	- 14	-
Conducteurs rigides uniquement	600 V	16 A	- 14	-
plusieurs fils avec embout	600 V	16 A	- 14	-

IPD WD 5P2,5 M25 BK - Traversée de paroi



1047345

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1047345>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1047345

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1047345>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr