BWP 2102W - Écran web

1060630

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1060630

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Écran web; 25.9 cm / 10.2"-TFT ecran (résistive analogique); 1024 x 600 pixel(s) (WSVGA); 16,7 millions de couleursi.MX 6DualLite 1 GHz; Interfaces: 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45; Système d'exploitation: Yocto/Linux®; Logiciel: Navigateur QT; sans système de bus

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1060630
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRCEBF
Product key	DRCEBF
GTIN	4055626711645
Poids par pièce (emballage compris)	1□202,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	900 g
Numéro du tarif douanier	84714100
Pays d'origine	IN

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit	Terminal de commande

Caractéristiques de l'ordinateur

Processeur	i.MX 6DualLite 1 GHz
Système d'exploitation	Yocto/Linux®
Mémoire vive	1 GB DDR3 SDRAM
Stockage de données	Flash eMMC, 4 GB

Écran

Type d'écran	25.9 cm / 10.2"-TFT
Résolution d'écran	1024 x 600 Pixel(s) (WSVGA)
Technologie tactile	résistive analogique
Type d'éclairage de l'écran	LED
Luminosité	350 cd/m²
MTBF	25000 h
Palette de couleurs	16,7 millions de couleurs
Angle de lecture à gauche	65,00 °
Angle de lecture à droite	65,00 °
Angle de lecture en haut	45,00 °
Angle de lecture en bas	65,00 °

Interfaces

Interfaces	1x USB 2.0
Réseau	1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45
Système de bus	sans système de bus

Propriétés du système

Logiciel utilisateur	Navigateur QT

Propriétés électriques

Alimentation

Tension d'alimentation (DC)	24 V DC ±15 %
Plage de tension d'alimentation	20,4 V DC ... 27,6 V DC
Bloc d'alimentation	24 V DC ±15 %
Courant absorbé typique	0,35 A

Montage

Type de montage	Montage avant

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	noir (RAL 9005)
Matériau (Boîtier)	Plastique

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (face avant), IP20 (dos)
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Choc	DIN EN 60068-2-27
Vibrations (service)	DIN EN 60068-2-6

Dimensions

Dimensions extérieures

Largeur / Hauteur / Profondeur	268 mm / 190 mm / 5 mm (Dimensions de la face avant)

Dimensions de montage

Largeur / Hauteur / Profondeur de montage	256 mm / 178 mm / 33 mm (Découpe de montage)

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1060630

cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811

UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 196811

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27330201
ECLASS-15.0	27330201

ETIM

ETIM 10.0	EC001412

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr