

NBC- 0,4-93E/M12FSD - Câble de réseau



1060822

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1060822>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de réseau, Ethernet CAT5, 4-pôles, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC / IP67, longueur de câble: 0,4 m

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1060822 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 25 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1CJI |
| Product key | AF1CJI |
| GTIN | 4055626713106 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 33,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 33,716 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Type de capteur | Ethernet |
| Nombre de pôles | 4 |

Interfaces

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801) |
|--------------------------|---------------------------|

Indications sur les matériaux

| | |
|----------------------------|-----|
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
|----------------------------|-----|

Connecteur

Raccordement 1

| | |
|------|-----------------|
| Type | extrémité libre |
|------|-----------------|

Raccordement 2

| | |
|----------------------|---|
| Type | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC / IP67 |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Indice de protection | IP67 |

Câble/conducteur

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Longueur du câble | 0,4 m |
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801) |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |

1060822

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1060822>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

1060822

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1060822>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr