CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Pince à sertir

1064998

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1064998

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour connexion à sertir MINICONNEC, coupe : 0,14 ... 0,75 mm^2. Verrouillage forcé déverrouillable, sertissage parallèle précis, entrée frontale, sertissage B, avec 2 aides au positionnement

Avantages

- Contact à sertir femelle PTCM-MP-P...
- Contact à sertir femelle MCC 0,5-MP...
- Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.
- Suites de mouvements parallèles des matrices pour des résultats de sertissage symétriques et optimaux
- Contact à sertir mâle PTCM-MP-PI...
- Grande force de sertissage avec peu de force manuelle
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

Données commerciales

Référence	1064998
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3136
Product key	BH3136
GTIN	4055626722979
Poids par pièce (emballage compris)	530,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	530,7 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage B
Caractéristiques du produit	Forme de sertissage symétrique grâce au mouvement parallèle de la pince
	Stations de matrice marquées

Emplacement de sertissage 1

Section max.	0,34 mm²
AWG max.	22

Emplacement de sertissage 2

Section max.	0,5 mm²
AWG max.	20

Emplacement de sertissage 3

Section max.	0,75 mm²
AWG max.	18

Emplacement de sertissage 4

Section min.	0,14 mm²
Section max.	0,25 mm²
AWG min.	26
AWG max.	24

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,14 mm² ... 0,75 mm²
Section AWG	26 ... 18

Dimensions

Longueur	233 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1064998

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr