# EH 67,5 F-C DS/ABS-PC GY7035 - Partie supérieure du boîtier

1074950

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074950

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier, design plat, ouverture de raccordement des deux côtés, Ouverture de raccordement bilatérale, largeur: 67,6 mm, hauteur: 74,65 mm, profondeur: 36,95 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

## Avantages

- Montage sur rail DIN ou montage mural pour une fixation des appareils adaptée à l'application
- Conception simplifiée grâce à des formats de boîtier variés
- Grande flexibilité grâce à des circuits imprimés orientés dans le sens horizontal, avant ou orthogonal, par rapport à la façade de l'appareil
- Trois versions de couvercle pour des connexions de circuits imprimés personnalisées
- Concept d'appareil fonctionnel, grâce à l'intégration de différentes connectiques pour C.I.

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1074950 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | ACHCHC |
| Product key | ACHCHC |
| GTIN | 4055626776958 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 26,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 25,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 84879090 |
| Pays d'origine | IN |

# EH 67,5 F-C DS/ABS-PC GY7035 - Partie supérieure du boîtier

1074950

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074950

## Caractéristiques techniques


### Remarques

| | |
|---|---|
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Partie supérieure du boîtier |
| Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
| Type de boîtier | Boîtier basique |
| Série de boîtiers | EH |
| Gamme de produits | EH..F..ABS-PC.. |
| Nombre (Ouvertures de raccordement) | 2 |
| Ouverture de ventilation disponible | non |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 67,6 mm |
| Hauteur | 74,65 mm |
| Profondeur | 36,95 mm |
| Profondeur à partir de la surface d'appui de la partie inférieure | 19,95 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau Partie supérieure du boîtier | ABS-PC |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Code IP max. à atteindre | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 80 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 % |

## Indications concernant le circuit imprimé

| | |
|---|---|
| Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |

## Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Encliqueter |

# EH 67,5 F-C DS/ABS-PC GY7035 - Partie supérieure du boîtier

1074950

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074950

## Dessins

Dessin coté





Schéma d'illustration des dimensions du produit. Cette illustration ne représente pas le produit souhaité. Pour d'autres détails, voir les dessins des produits à l'onglet « Téléchargements ».

# EH 67,5 F-C DS/ABS-PC GY7035 - Partie supérieure du boîtier

1074950

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074950

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074950

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E240868

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr