PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - Kit d'adaptation photovoltaïque

1079531

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079531

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit d'adaptation photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, design: Adaptateur, coloris: noir, courant de référence: 35 A, longueur de câble: 150, Raccordez les connecteurs entre eux uniquement avec des connecteurs du même fabricant et du même type. Lors du raccordement, respectez impérativement les valeurs de tension et d'intensité nominales indiquées. Le plus petit dénominateur commun est admis.

Description du produit

Kit d'adaptation pour connecteurs photovoltaïques, pour le raccordement de connecteurs SUNCLIX aux connecteurs du fabricant Multi Contact de type MC4

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1079531
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABLBZC
Product key	ABLBZC
GTIN	4055626800103
Poids par pièce (emballage compris)	113 g
Poids par pièce (hors emballage)	96,901 g
Numéro du tarif douanier	85446010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	Raccordez les connecteurs entre eux uniquement avec des connecteurs du même fabricant et du même type. Lors du raccordement, respectez impérativement les valeurs de tension et d'intensité nominales indiquées. Le plus petit dénominateur commun est admis.

Consigne de sécurité

Consigne de sécurité	• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur
Gamme de produits	SUNCLIX
Type	Adaptateur

Propriétés d'isolation

Classe de protection	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	35 A (85 °C)
Tension assignée (II/2)	1000 V
Tension assignée (III/2)	1500 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	12 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	12 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	16 kV
Courant de référence	35 A
Résistance de contact	< 1 mΩ ((câble incl.))

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	35 A (85 °C)

Dimensions

Longueur	150 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Couleur de la partie du boîtier	noir
Matériau Porte-contacts	PPE

Matériau Boîtier	PPE
Matériau Contact	Cu
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I / CTI 600
Matériau joint d'étanchéité	EPDM
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau du joint torique	Silopren
Matériau du raccordement vissé	PPE

Câble/conducteur

Longueur du câble	150 mm
Type	Multinorm
Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil	souple
Diamètre extérieur du câble	7,60 mm
Gaine extérieure, coloris	noir

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (branché)	IP68 (1 h/1 m)
Indice de protection (non branché)	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (-40 °C ... 70 °C (UL))

PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - Kit d'adaptation photovoltaïque

1079531

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079531

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Triphenyl phosphate(n° CAS: 115-86-6)

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,958 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr