PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN - Répartiteur en H

1079660

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1079660

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Répartiteur en H, Famille d'articles: PRC 35, design: Répartiteur en H, coloris: noir, nombre de pôles: 5, tension de référence: 400 V, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: pré-équipé, Il est possible de configurer cet article. Pour la configuration, veuillez contacter votre filiale locale de Phoenix Contact.

Avantages

- Installation Plug & Play rapide grâce aux coffrets de distribution préconfectionnés
- Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
- Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries
- Versions et assemblages personnalisables sur demande

Données commerciales

Référence	1079660
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABLCCA
Product key	ABLCCA
GTIN	4055626801100
Poids par pièce (emballage compris)	774 g
Poids par pièce (hors emballage)	600,123 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Il est possible de configurer cet article. Pour la configuration, veuillez contacter votre filiale locale de Phoenix Contact.

Propriétés du produit

Type de produit	Répartiteur d'énergie
Gamme de produits	PRC 35
Type	Répartiteur en H
Nombre de pôles	5
Détrompage	AD

Propriétés d'isolation

Classe de protection	II
Degré de pollution	2

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	pré-équipé

Dimensions

Largeur	238 mm
Hauteur	129 mm
Longueur	77 mm

Propriétés électriques

Tension assignée	400 V (III/2)
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	8 kV
Courant de référence	32 A (tenir compte du derating)

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	2000
Force d'enfichage	70 N ±10 N

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	noir (RAL 9005)
Couleur de la partie du boîtier	noir
Matériau Boîtier	Polycarbonate
Matériau Porte-contacts	PPE (Porte-contacts)
Matériau Contact	CuZn (Matériau des contacts, Pb < 0.1)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	TPE

Matériau de surface du contact	Sn
Matériau du joint torique	Silicone
Matériau de vis de verrouillage	Polycarbonate renforcé par des fibres
Matériau du raccordement vissé	PPE

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP66
	IP69
	IP66/IP67/IP69
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 85 °C


Dessins

Diagramme



Déclassement

Schéma de connexion



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440603
ECLASS-15.0	27440603

ETIM

ETIM 10.0	EC002567

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Triphenyl phosphate(n° CAS: 115-86-6)
SCIP	75df03c5-5c9f-40c9-adea-dcd1b68c8c5c

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr