

# FBST 50-PLC GY - Pont enfichable unique



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081053>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont enfichable unique, intensité nominale: 32 A, longueur: 50 mm, coloris: gris



## Données commerciales

Référence	1081053
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	DK62Z1
Product key	DK62Z1
GTIN	4055626807911
Poids par pièce (emballage compris)	4,41 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,6 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Pont
-----------------	------

### Propriétés électriques

Courant de charge maximal	32 A
---------------------------	------

### Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	32 A
---------------------------	------

### Dimensions

Longueur	50 mm
----------	-------

### Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
---------	-----------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement) (UL (Haz. Loc.))	-40 °C ... 70 °C
--	------------------

### Homologations

#### UL, USA / Canada

Repérage	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X

# FBST 50-PLC GY - Pont enfichable unique



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081053>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081053>



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E140324



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E140324



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E140324



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E199827

# FBST 50-PLC GY - Pont enfichable unique



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081053>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBST 50-PLC GY - Pont enfichable unique



1081053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081053>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,019 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)